

**Garant****Stiftfreeset 8-delig, GARANT Master Uni – middel, HM TiAlN, Aantal stiftfreesen: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541411 8
GTIN	4062406587093
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM#stiftfrees assortiment Multi Cut met gangbare vormvarianten.**

**De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie** maakt een **hoge verspaningscapaciteit** mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een **extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid**. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafareesbewerkingen.

- **universeel inzetbaar.**

Schacht#Ø 6 mm.

**GARANT#Stiftfreesen** worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC# machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Extra TiAlN-coating voor een hogere standtijd en een grotere hittebestendigheid.

Voor hoge thermische en mechanische belastingen (Heavy Duty).

- **Hogere standtijd.**
- **Minder warmte-invoer.**
- **Betere spaanafvoer.**

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Levering:**

Resp. 1 st. nr. 540222 gr. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

**Opmerking:**

Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw worden van de stiftrees en smeren te voorkomen.

---

## Technische beschrijving

Serie	GARANT Master Uni
Snijmateriaal	HM TiAlN
Schacht-Ø	6 mm
Aantal stiftrezen	8
Producttype	Stiftrees

---

## Accessoires

Stiftrees gecoatGARANT Master Uni – middel Type A1020	540222 A1020
Stiftrees gecoatGARANT Master Uni – middel Type D1009	540222 D1009
Stiftrees gecoatGARANT Master Uni – middel Type C1020	540222 C1020
Stiftrees gecoatGARANT Master Uni – middel Type M1020	540222 M1020
Stiftrees gecoatGARANT Master Uni – middel Type D0605	540222 D0605
Stiftrees gecoatGARANT Master Uni – middel Type G0618	540222 G0618
Stiftrees gecoatGARANT Master Uni – middel Type A0616	540222 A0616
Stiftrees gecoatGARANT Master Uni – middel Type C0616	540222 C0616