



## Digitaal basisapparaat schroefdraad penkaliber WMCD MultiCheck digitaal, Voor draad M: 12-20



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 486511 12-20  |
| GTIN          | 4046122634453 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Basisapparaat MultiCheck digitaal met wisselkalibers, meethuls en beschermhuls voor de controle van kalibratie en meting van de draaddieptes. Meetdiepte tot  $4 \times D$ , max. 80 mm.

#### Voordeel:

Verschillende draadafmetingen controleren met een basisapparaat. Controle van draadafmeting en draaddiepte in één handeling. Tot 50% tijdbesparing per testcyclus. Eenvoudige vervanging van versleten penkalibers.

#### T.b.v.:

Draad gr.: M12; M14; M16; M18; M20

#### Levering:

Basisapparaat WMCD MultiCheck digitaal incl. batterij CR2032.

### Technische beschrijving

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| oplaadbaar         | nee                          |
| Energievoorziening | Batterijvoeding              |
| Serie              | Multi-Check-draadkaliber     |
| Aflezing           | 0,01 mm                      |
| Kalibratie         | Prijs op aanvraag            |
| Testrapport        | Testrapport van de producent |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Batterijtype                 | Knoopcel   |
| Nominale spanning            | 3 V        |
| Internationaal type          | CR2032     |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1          |
| Gewicht                      | 530 g      |
| Lengte                       | 247 mm     |
| Diameter                     | 35 mm      |
| Lengte (gemonteerd)          | 329 mm     |
| Producttype                  | Penkaliber |

---

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Montagesleutel voor MultiCheck digitaal Voor schroefdraad 2-20 | 486513 2-20 |
|--|-------------|