



## Wisseldraadkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M18



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486514 M18
GTIN	4046122634248
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**T.b.v.:**

Basisapparaat 486511 gr. 12-20, meethuls nr. 486512 gr. 12-20 en beschermhuls nr. 486515 gr, M12 tot M20.

### Technische beschrijving

Norm	DIN 13
Draadspoed	2,5 mm
Draadsoort	M
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Schroefdraad	M18
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Draad-penkaliber

