



Wisseldraadkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M2



Bestelgegevens

Bestelnummer	486514 M2
GTIN	4046122634255
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr. M2 tot M10.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M2
Draadsoort	M
Draadspoed	0,45 mm
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Norm	DIN 13
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Draad-penkaliber

