



## Wisseldraadkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486514 M8
GTIN	4046122634330
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**T.b.v.:**

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr. M2 tot M10.

### Technische beschrijving

Draadspoed	1,25 mm
Norm	DIN 13
Schroefdraad	M8
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Draadsoort	M
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Draad-penkaliber

