



## Wisseldraadkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486514 M10
GTIN	4046122634194
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**T.b.v.:**

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr. M2 tot M10.

### Technische beschrijving

Draadsoort	M
Norm	DIN 13
Draadspoed	1,5 mm
Schroefdraad	M10
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Draad-penkaliber

