



## Wisseldraadkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M14



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486514 M14
GTIN	4046122634224
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**T.b.v.:**

Basisapparaat 486511 gr. 12-20, meethuls nr. 486512 gr. 12-20 en beschermhuls nr. 486515 gr, M12 tot M20.

### Technische beschrijving

Schroefdraad	M14
Norm	DIN 13
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Draadsoort	M
Draadspoed	2 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Draad-penkaliber

