

**Schroefdraad afkeur penkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	486516 M18
GTIN	4046122621163
Artikelklasse	48B

Omschrijving**Norm:**Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.**T.b.v.:**

Basisapparaat 486511 gr. 12-20, meethuls nr. 486512 gr. 12-20 en beschermhuls nr. 486515 gr. M12 tot M20.

Technische beschrijving

Draadspoed	2,5 mm
Norm	DIN 13
Schroefdraad	M18
Kalibertype	Afkeurkaliber
Draadsoort	M
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

Dienstverlening

Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60
--	-----------

DAkKS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur
maximale Ø 90 mm

028540 90