



## Schroefdraad afkeur penkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486516 M6
GTIN	4046122621224
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**T.b.v.:**

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr. M2 tot M10.

### Technische beschrijving

Draadspoed	1 mm
Draadsoort	M
Schroefdraad	M6
Norm	DIN 13
Kalibertype	Afkeurkaliber
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

### Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60
-------------------------------------------------------------	-----------

DAkKS-kalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur  
maximale Ø 90 mm

028540 90