



## Schroefdraad afkeur penkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486516 M2
GTIN	4046122621170
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**T.b.v.:**

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr. M2 tot M10.

### Technische beschrijving

Norm	DIN 13
Draadspoed	0,45 mm
Schroefdraad	M2
Draadsoort	M
Kalibertype	Afkeurkaliber
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

### Dienstverlening

Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60
--	-----------

DAkKS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur  
maximale Ø 90 mm

028540 90