



Schroefdraad afkeur penkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	486516 M8
GTIN	4046122621262
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr. M2 tot M10.

Technische beschrijving

Norm	DIN 13
Draadsoort	M
Draadspoed	1,25 mm
Kalibertype	Afkeurkaliber
Schroefdraad	M8
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkKS-kalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur
maximale Ø 90 mm

028540 90