



Schroefdraad afkeur penkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M10



Bestelgegevens

Bestelnummer	486516 M10
GTIN	4046122621101
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr. M2 tot M10.

Technische beschrijving

Kalibertype	Afkeurkaliber
Norm	DIN 13
Draadspoed	1,5 mm
Draadsoort	M
Schroefdraad	M10
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

Dienstverlening

Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60
--------------------------------------------------------------	-----------

DAkKS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur
maximale Ø 90 mm

028540 90