



## Schroefdraad afkeur penkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486516 M20
GTIN	4046122621187
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**T.b.v.:**

Basisapparaat 486511 gr. 12-20, meethuls nr. 486512 gr. 12-20 en beschermhuls nr. 486515 gr. M12 tot M20.

### Technische beschrijving

Draadsoort	M
Norm	DIN 13
Schroefdraad	M20
Kalibertype	Afkeurkaliber
Draadspoed	2,5 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

### Dienstverlening

Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60
--	-----------

DAkKS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur  
maximale Ø 90 mm

028540 90