

**Schroefdraad afkeur penkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	486516 M12
GTIN	4046122621118
Artikelklasse	48B

Omschrijving**Norm:**Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.**T.b.v.:**

Basisapparaat 486511 gr. 12-20, meethuls nr. 486512 gr. 12-20 en beschermhuls nr. 486515 gr. M12 tot M20.

Technische beschrijving

Draadspoed	1,75 mm
Draadsoort	M
Schroefdraad	M12
Kalibertype	Afkeurkaliber
Norm	DIN 13
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkKS-kalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur
maximale Ø 90 mm

028540 90