



Schroefdraad afkeur penkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M5



Bestelgegevens

Bestelnummer	486516 M5
GTIN	4046122621217
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr. M2 tot M10.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M5
Draadspoed	0,8 mm
Norm	DIN 13
Draadsoort	M
Kalibertype	Afkeurkaliber
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkS-kalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur
maximale Ø 90 mm

028540 90