

**Stiftfrezenset 5-delig, Z4 – fijn, kruisvertand, HM TiAlN, Aantal stiftfrezes: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541470 5
GTIN	4027497473762
Artikelklasse	56L

**Omschrijving****Uitvoering:**

assortimenten met geselecteerde stiftfreesen in de meest gangbare vormen en afmetingen.  
Schacht-Ø 6 mm.

LUKAS-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Levering:**

Resp. 1 st. nr. 540560 maat A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

**Technische beschrijving**

Serie	Vertanding Z4
Snijmateriaal	HM TiAlN

Coating	TiAlN
Schacht-Ø	6 mm
Aantal stiftrezen	5
Producttype	Stiftrees

## Accessoires

Stiftrees gecoatZ4 – fijn, kruisvertand Type C1020	540560 C1020
Stiftrees gecoatZ4 – fijn, kruisvertand Type M1020	540560 M1020
Stiftrees gecoatZ4 – fijn, kruisvertand Type A1020	540560 A1020
Stiftrees gecoatZ4 – fijn, kruisvertand Type F1020	540560 F1020
Stiftrees gecoatZ4 – fijn, kruisvertand Type D1009	540560 D1009