

**Stiftfrezenset 10-delig, Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Aantal stiftfrezes: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541550 10
GTIN	4062406659721
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

assortimenten met geselecteerde stiftfrezes in de meest gangbare vormen en afmetingen.
Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 540800 maat AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630.

Technische beschrijving

Serie	Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø	6 mm

Aantal stiftfrezen	10
Producttype	Stiftfrees

Accessoires

StiftfreesZ3 – middel, met spaanbreker Type M1225	540800 M1225
StiftfreesZ3 – middel, met spaanbreker Type C1225	540800 C1225
StiftfreesZ3 – middel, met spaanbreker Type C0616	540800 C0616
StiftfreesZ3 – middel, met spaanbreker Type G1225	540800 G1225
StiftfreesZ3 – middel, met spaanbreker Type G0618	540800 G0618
StiftfreesZ3 – middel, met spaanbreker Type AS1225	540800 AS1225
StiftfreesZ3 – middel, met spaanbreker Type AS0616	540800 AS0616
StiftfreesZ3 – middel, met spaanbreker Type G1630	540800 G1630
StiftfreesZ3 – middel, met spaanbreker Type D1210	540800 D1210
StiftfreesZ3 – middel, met spaanbreker Type AS1020	540800 AS1020
Kunststof cassette leegrood	541565