

Garant GRIDLINE

Schoonmaakmiddelenkast Breedte 30G met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte mm/Type: 2000-3



Bestelgegevens

Bestelnummer	987030 2000-3
GTIN	4062406588526
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

Uitvoering:

Universele kast voor het opbergen van schoonmaakmiddelen, reinigingsapparaten en kleding. Bevestiging van verzinkte legborden in een raster van 25 mm mogelijk. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-- handgreep met **stiftcilinderslot**. Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Legborddraagvermogen 25 kg. Perforatie 9 × 9 mm in een raster van 37 mm op de indelingsbehuizing geschikt voor **bevestiging van Easyfix haken en houders** (in groep 95).

Levering:

Praktische indeling met 4 legborden breedte 13G. Inclusief Easyfix haken en houders.

Levering:

Easyfix haken nr. 955505 maat 50: 5

Easyfix haken nr. 955605 gr. 60: 2

Easyfix houder nr. 9554665 gr. 18-26: 2

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

De maatvoering van de schoonmaakmiddelenkasten is compatibel met alle GridLine kasten diepte 20G. Ze kunnen hiermee naar keuze worden gecombineerd. Overige accessoires zoals legborden en lades vindt u in groep 94.

Technische beschrijving

Breedte in G	30
Gewicht	78 kg
Nuttige hoogte	1840 mm
Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Hoogte	2000 mm
Breedte	750 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	25 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Schoonmaakmiddelenkast

Accessoires

Easyfix buishouder Binnen-Ø 60 mm	955605 60
Easyfix flexibele klemhouder Klem-Ø 18-26 mm	955665 18-26
Easyfix gereedschapshouder 45° Nuttige diepte 50 mm	955505 50