


Garant UNILINE

UNI Tower H-vorm asymmetrisch stationair, Type: L**Bestelgegevens**

Bestelnummer	987104 L
GTIN	4062406587888
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Modulair uitgiftesysteem om snel werkmateriaal te zien en te pakken.

De asymmetrische H-vorm van de UNI Tower kunt u **aan beide zijden** uitrusten. In het onderste compartiment kunnen 2 verzamelbakken voor recyclebaar materiaal nr. 987110 gr. 45 worden opgeborgen. Het kleinere compartiment is geschikt voor de opslag van reinigingsmiddelen en -materialen.

Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het Easyfix systeem. Alle buitenwanden en tussenwanden hebben rondom een gatenwand \square 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van gatenwandaccessoires en Easyfix-haken en -houders. Het antracietkleurig opzetstuk met reinigingspictogram is bedoeld voor snelle herkenning. Optionele, afsluitbare deuren bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. De deur is niet te combineren met de papierrolhouder.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Overige accessoires zoals pictogrammen, legborden, lades en deuren vindt u onder nr. 955474 – 955499.

Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9x9

Hoogte: 1920 mm

Breedte: 750 mm
Diepte: 750 mm
Nuttige breedte: 690 mm
Nuttige diepte: 180/ 330 mm
Gewicht: 92 kg

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Nuttige diepte	180/ 330 mm
Hoogte	1920 mm
Serie	Tower
Gewicht	92 kg
Nuttige breedte	690 mm
Diepte	750 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9x9
Producttype	Reinigingsstation