


Garant UNILINE**CLEANING Tower H-vorm stationair, Type: L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	987102 L
GTIN	4062406588915
Artikelklasse	9GC

**Omschrijving****Uitvoering:**

Modulaire reinigingstoren voor directe toegang tot reinigingsapparaten. De CLEANING Tower H-vorm asymmetrisch kan **op beide kanten** worden uitgerust. In het onderste compartiment kunnen tot wel 4 verzamelbakken voor recyclebaar materiaal nr. 987125 gr. 25 worden opgeborgen. Het kleinere compartiment is geschikt voor de opslag van reinigingsmiddelen en -materialen.

Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het Easyfix systeem. Alle buitenwanden en tussenwanden hebben rondom een gatenwand  $\square 9 \times 9$  mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van gatenwandaccessoires en Easyfix-haken en -houders. Het antracietkleurig opzetstuk met reinigingspictogram is bedoeld voor snelle herkenning. Optionele, afsluitbare deuren in gr.L bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. De deur is niet te combineren met de papierrolhouder.

**Levering:**

CLEANING Tower H-vorm asymmetrisch; opzetstuk nr. 955476 gr. L

**Kleur:**

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

**Technische beschrijving**

Belastbaarheid	150 kg
Breedte	750 mm
Diepte	750 mm
Gewicht	96 kg
Nuttige breedte	690 mm
Hoogte	2140 mm
Nuttige diepte	180/ 330 mm
Serie	Cleaning Tower
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Reinigingsstation

---

## Accessoires

Opzetstuk voorUNI Tower L Type GREY	955476 GREY
UNI Line pictogram Type CLEANING	955474 CLEANING