

**HM-hamerborensset 'MX4', Boor-Ø: 5-12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789061 5-12
GTIN	4058546348199
Artikelklasse	76G

**Omschrijving****Uitvoering:**

boorpunt met vierkante doorsnede. Verhoogde boorsnelheid door punt met 4 snijkanten. Dubbele levensduur t.o.v. boorpunten met 2 snijkanten. Ontwerp met groot volume en 4 spiralen. In kunststof cassette.

**Toepassing:**

voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort. Zeer stabiel draaiend, perfect voor cirkelvormige boringen. Ontwerp met **4 spiralen** voor snelle afvoer van boorgruis, geringe trillingen en grote stabiliteit. Minder vermoeiend en minder belastend voor de machine.

**Inhoud:**

Hamerboor nr. 789050: Resp. 1 st.  
gr. 5; 6 lengte 110 mm;  
gr. 6; 8; 8; 10; 12 lengte 160 mm

**Technische beschrijving**

Boor-Ø	5 - 12 mm
Aantal snijkanten Z	4

Verpakking	Kunststof cassette
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopboeren
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor

## Accessoires

HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus Øx totale lengte 6X160 mm	789050 6X160
HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus Øx totale lengte 12X160 mm	789050 12X160
HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus Øx totale lengte 6X110 mm	789050 6X110
HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus Øx totale lengte 5X110 mm	789050 5X110
HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus Øx totale lengte 8X160 mm	789050 8X160
HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus Øx totale lengte 10X160 mm	789050 10X160