

3M Scotch-Brite™**Bristle-Brush type C Ø 25 mm 24-delige set, schacht-Ø 3 mm, RB-ZB,
Korrelgrootte: 50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573545 50
GTIN	50048011276118
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Spandoorn (**schacht-Ø 3 mm**) demonteerbaar. Segmenten kunnen tot een willekeurige borstelbreedte worden gecombineerd.

Met gebogen borstelharen (type C) voor de **bewerking van geprofileerde oppervlakken.**

Toepassing:

Let op de draairichting.

Toepassing op rechte slijpers of flexibele assen zonder verdere toebehoren.

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

Levering:

24 Afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed) **inclusief spandoorn** met schacht-Ø 3 mm.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	35000 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	25 mm
Schacht-Ø D _s	3 mm
Kleur	groen
Korrelgrootte	50
Borstelbreedte	1,6 - 10 mm

Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Productnaamattribuut	RB-ZB
Fabrikantnummer	RB-ZB
Producttype	Ronde borstel