



## Set vijlen met tweecomponenten-handvat, 6-delig in rolltas Metaal/hout, Kap 2, Lengte zonder arend: 250mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	517417 250
GTIN	4009215192285
Artikelklasse	56B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

Om de vijlen te beschermen, zijn de sets overzichtelijk opgeborgen in **stevige nylon rollassen**. Beschermde vijlen kunnen niet vuil worden en de kap wordt niet beschadigd; dit garandeert een gelijkblijvende grote materiaalafname, gladde vijlvlakken en een hogere standtijd.

**Kap 2** = halfzoet.

Met ergonomische 2-componenten kunststof handvatten.

#### Toepassing:

**Kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

#### Levering:

**6-delige** vijlenset met telkens een **blokrasp, halfronde en ronde rasp voor hout** en telkens een **blokvijl, halfronde en ronde vijl voor metaal**.

### Technische beschrijving

Productnaamattribuut	Kap 2
----------------------	-------

Kap	2
Norm	DIN 7261
Aantal vijlen	6
Producttype	Werkplaatsvijl

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		

## Accessoires

Ronde vijl Lengte zonder arend 250 mm	514200 250
Halfronde vijl Lengte zonder arend 250 mm	513200 250
Houtrasp, rond Lengte zonder arend 250 mm	519370 250
Houtrasp, blok stomp Lengte zonder arend 250 mm	519300 250
Blokvijl Lengte zonder arend 250 mm	510200 250
Houtrasp, halfrond Lengte zonder arend 250 mm	519330 250