

Garant**VHM-afbramer 90°, ongecoat, Ø h6 DC: 6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	208162 6
GTIN	4045197537256
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Met speciale spoedhoek, licht snijdend.

Tolerantie: **maat S = ±0,2 mm.****Toepassing:**Uitstekend geschikt voor het **afschuinen** en **afbramen** van werkstukanten en voor **contourwerkzaamheden**.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	6
Voeding f_z in staal < 900 N/mm ²	0,03 mm
Maat S	4,2 mm
Snijkant-Ø D _c	6 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	57 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Hoekfasehoek	45 graden
Fasenfrezen	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm

Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	h6
Aanzetriching	horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	groen
Producttype	Afbramer

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	55 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	35 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	M
GG(G)	geschikt	55 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		