

Garant GRIDLINE

Maxi-systeem- / zwaarlastkast met doorzichtige vleugel deur, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942703 900
GTIN	4062406595814
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 30×28G. Geschikte lades: 26×24G (a.u.b. apart bestellen).
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	900 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	750 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur

Kast type	Basiskast
Gewicht	59 kg
Breedte in G	30
Nuttige hoogte	745 mm
Diepte in G	28
Handgreep positionering	boven
Diepte	700 mm
ComfortClose	nee
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------