

Garant GRIDLINE

**Maxi-systeem- / zwaarlastkast met doorzichtige vleugel deur, Hoogte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942723 800
GTIN	4062406595845
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast in 40×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×24G (a.u.b. apart bestellen).  
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

**Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Gewicht	63 kg
Kast type	Basiskast
Diepte in G	28
Breedte in G	40

Diepte	700 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	800 mm
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	645 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	boven
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------