

Garant GRIDLINE

**Maxi-systeem- / zwaarlastkast met volledig plaatstalen schuifdeur, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942745 900
GTIN	4062406595876
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast 60×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 26×20G (a.u.b. apart bestellen).  
Befestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

**Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	763 mm
ComfortClose	nee
Kast type	Basiskast
Gewicht	113 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Handgreep positionering	boven
Breedte	1500 mm
Hoogte	900 mm
Diepte	700 mm
Breedte in G	60
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Diepte in G	28
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

---

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
-----------------------------------	-------------