


Garant GRIDLINE

Maxi-systeem- / zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942747 900
GTIN	4062406595890
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 60×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 26×20G (a.u.b. apart bestellen).
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kast type	Basiskast
ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	113 kg
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Handgreep positionering	boven

Breedte in G	60
Hoogte	900 mm
Diepte in G	28
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	763 mm
Breedte	1500 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
-----------------------------------	-------------