

Garant GRIDLINE

Maxi-systeem- / zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 942767 800 |
| GTIN | 4062406595920 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 80×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×20G (a.u.b. apart bestellen).
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Handgreep positionering | boven |
| Kastfronten | Doorzichtige schuifdeur |
| Breedte in G | 80 |
| Diepte | 700 mm |
| Nuttige hoogte | 663 mm |
| Diepte in G | 28 |
| Hoogte | 800 mm |

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Breedte | 2000 mm |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Kast type | Basiskast |
| ComfortClose | nee |
| Gewicht | 125 kg |
| Uitvoering | Naar keuze te configureren |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1600 |
| Hoogteverstelling in raster | 25 |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Maxi-systeemkast |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Slotplaat voor GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
|-----------------------------------|-------------|