

Garant GRIDLINE

Maxi-systeem- / zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942767 900
GTIN	4062406595937
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 80×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×20G (a.u.b. apart bestellen).
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	boven
Nuttige hoogte	763 mm
Diepte in G	28
Diepte	700 mm
Breedte	2000 mm
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur

Hoogte	900 mm
Kast type	Basiskast
ComfortClose	nee
Gewicht	131 kg
Breedte in G	80
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
-----------------------------------	-------------