

Garant**Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting,
Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat): 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080372 11
GTIN	4062406596279
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

De GARANT veiligheidskoppeling is een hoogrendementkoppeling met een uiterst grote doorstroomcapaciteit van verzinkt staal. Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening. Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO-norm 4414, ISO-standaard B en EN 983.

Opmerking:

De GARANT serie voldoet aan euronorm 7,6 (nominale Ø 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.

Deze GARANT-serie is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

Technische beschrijving

Doorstroomwaarde	2250 l/min
Maximale werkdruk	16 bar
Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat)	11 mm
Producttype	Koppeling

