

Garant**Fijnruwfrees, ongecoat, Ø k10 DC: 18mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	191640 18
GTIN	4045197104380
Artikelklasse	11W

Omschrijving

Uitvoering:

Universele frees met achtergeslepen fijnruwprofiel. Centrumsnijdend. Met **excentrische achterslijping**. Universele snijkantgeometrie.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	3
Hoekfasebreedte bij 45°	0,5 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,06 mm
Snijkant-Ø D_c	18 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Totale lengte L	92 mm
Snijlengte L_c	32 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	k10
Spiraelhoek	25 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 8

Norm	DIN 844 B
Freesprofiel	NF
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	83 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	25 m/min	P
CuZn	beperkt geschikt	55 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		