

Garant
VHM-afbramer, meelopend en terugtrek, TiAlN, Ø DC: 12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	208180 12
GTIN	4045197129451
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:
Extra lange schacht.

 Dubbel geslepen kopdeel **met hoek van 45°**.

Toepassing:

 Voor het **meelopend** en **tegenlopend afbramen** en **afschuinen**, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen.

 Uitermate geschikt **voor contourwerkzaamheden**.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	12 mm
L ₂ +0,5	6 mm
Aantal tanden Z	4
Vorm	afgevlakt
L ₄ +0,5	94 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,017 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	100 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Fasenfrezen	voorwaarts en achterwaarts 45
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM

Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	$\pm 0,05$
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,25 x L2 bij kanten
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Afbramer

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	115 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	70 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	65 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	65 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	35 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	35 m/min	M
GG(G)	geschikt	40 m/min	K
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------

