



## Slangoprollers behuizing van gegoten aluminium, Type: 20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	080074 20
GTIN	4030704030092
Artikelklasse	08A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Slangoproller met **geleide**, via duurzame stalen veren aangedreven **af- en oprolautomaat** met **meervoudige blokkering per omwenteling**.

Open slangoproller met **behuizing van gietaluminium**, verzinkte, **zwenkbare uitvoerbeugel** en robuuste, **met nylon verstevigde PVC-slang**.

#### Toepassing:

Geschikt voor lucht.

Voor het verbeteren van de ergonomie door werken met trekcontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende slangen.

### Technische beschrijving

bruikbare slanglengte	20 m
Aansluiting uitgang	3/8 inch
Materiaal slang	Polyvinylchloride
Maximale werkdruk	20 bar

Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluiting ingang	3/8 inch
Behuizing breedte	380 mm
Behuizing hoogte	375 mm
Behuizing diepte	155 mm
Producttype	Slangoprollers