



## Steekdraaihouder voor kopse insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 340/999mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	278045 340/999
GTIN	4062406602147
Artikelklasse	22B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm).  
Voor steekplaten nr. 278029 – 278036

#### Opmerking:

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.  
 $D_2$  = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

### Technische beschrijving

minimale 1e insteek-Ø $D_1$	340 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	14 mm
maximale 1e insteek-Ø $D_2$	999 mm
Schachtbreedte b	25×25 mm
Bout	279816 4
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Steekbreedte w	3; 4 mm
Producttype	Snijplaathouder

