

Klemdraaihouderset, links, Schachtgrootte: 32mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	255131 32
GTIN	4062406609443
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Schachtgrootte	32 mm
Functiebreedte L ₄	40 mm
Totale lengte L	170 mm
ISO-code houder	PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12
Reservedeel	259981 3
Koplengte L ₁	40 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/12 mm	251113 25/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/15 mm	250611 25/15
Reservedelenset klemhouder Type 3	259981 3
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/16 mm	250019 25/16