



Boorstangenset staal zonder IK, rechts, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	255160 2
GTIN	4062406609467
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	19 mm
Spanhoogte L ₂	24 mm
Spanhoogte L ₂	19 mm
Totale lengte L	250 mm
Totale lengte L	250 mm
Totale lengte L	180 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	32 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Middenverplaatsing L ₃	13 mm
Middenverplaatsing L ₃	17 mm
Middenverplaatsing L ₃	13 mm

geschikte wisselplaat	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
ISO-code houder	S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Reservedeel	259981 11
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Snijmateriaal	Staal
Inwendige koeling	nee
Producttype	Boorstang