



## Boorstangenset staal zonder IK, links, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	255161 3
GTIN	4062406609504
Artikelklasse	29W

### Technische beschrijving

Spanhoogte L <sub>2</sub>	24 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	31 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	24 mm
ISO-code houder	S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08
Totale lengte L	250 mm
Totale lengte L	250 mm
Totale lengte L	200 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	17 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	22 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	17 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	32 mm

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Reservedeel	259981 12
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Snijmateriaal	Staal
Inwendige koeling	nee
Producttype	Boorstang