



Boorstangenset staal zonder IK, links, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	255161 2
GTIN	4062406609498
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	25 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	32 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	25 mm
ISO-code houder	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Totale lengte L	250 mm
Totale lengte L	250 mm
Totale lengte L	180 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Spanhoogte L_2	19 mm

Spanhoogte L ₂	24 mm
Spanhoogte L ₂	19 mm
Reservedeel	259981 11
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Snijmateriaal	Staal
Inwendige koeling	nee
Producttype	Boorstang