



Boorstangenset staal zonder IK, links, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	255161 1
GTIN	4062406609481
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

ISO-code houder	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Totale lengte L	200 mm
Totale lengte L	250 mm
Totale lengte L	150 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Spanhoogte L_2	15,25 mm

Spanhoogte L ₂	19 mm
Spanhoogte L ₂	15,25 mm
Reservedeel	259981 10
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Snijmateriaal	Staal
Inwendige koeling	nee
Producttype	Boorstang