

Garant GRIDLINE

Wielenset hoogteverstelbaar Set 2-delig, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	927206 2
GTIN	4062406605292
Artikelklasse	9GG

Omschrijving

Uitvoering:

Handmatige hoogteverstelling via inschuifmodule in de poten van de werkbank, inclusief wielen met \varnothing 125 mm. Draadbescherming voorkomt dat het wiel vastloopt. Optimaal rijcomfort dankzij hoogwaardige kogellagers, met streepvrij polyurethaan loopvlak, minimale rolweerstand en laag rijgeluid. De wielenset heeft een maximaal draagvermogen van 100 kg en mag niet worden gemonteerd op voetstukken met een hoogte van 900 mm. Niet mogelijk in combinatie met kant-en-klare werkbanken. Hoogteverstelling mogelijk in stappen van 25 mm.

Levering:

Set samengesteld uit 2 insteekmodules, geschikt voor 1 ondersteldeel resp. 2 poten. Set samengesteld uit 2 insteekmodules met **zwenk-wielen met vergrendeling** inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Hoogteverstelling, lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Wielen verzinkt, niet configureerbaar.

Opmerking:

De montage van wielen verhoogt de werkhoogte van de werkbank met 150 mm. Voor een werkbank met 2 werkbankpootdelen zijn 2 sets nodig. Om het draagvermogen van de werkbank te kunnen berekenen, mogen er slechts 3 wielen worden meegerekend. Het maximaal draagvermogen van een werkbank is 150 kg.

Technische beschrijving

Breedte	45 mm
Hoogte	325 mm
Diepte	95 mm
Hoogteverstelbereik	150 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Belastbaarheid per wiel	50 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Rol