

**Boorstangenset staal met IK, rechts, Type: SET1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Artikelklasse	29W

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	6 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	4 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	9 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	6,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Halsbreedte L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	6 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	10 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	22,5 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	27 mm

Koplengte L <sub>1</sub>	27,5 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	22 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	11 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	7 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	9 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	9 mm
Totale lengte L	100 mm
Totale lengte L	100 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	110 mm
ISO-code houder	A1012K SDUCR/L07
ISO-code houder	A0810J SCLCR/L06
ISO-code houder	A0810H SDUCR/L07
ISO-code houder	A0608H SCLCR/L06
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 0608/06 mm	260032 0608/06
--	----------------

Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 0810/06 mm	260032 0810/06
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 1012/06 mm	260032 1012/06
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 1216/06 mm	260032 1216/06
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8