

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Draadinserts, set 10- resp. 20-delig, 1,5×D, Draadsoort / -grootte: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082812 M12
GTIN	4250361203190
Artikelklasse	04D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Metrische draadinserts van roestvrij, veerachtig gevormd edelstaaldraad. Winding na winding vrij doorlopend, de meenemertap wordt na het inbouwen op de kerf (gewenste breekplaats) gescheiden. Geoptimaliseerde uitvoering met nieuw invoergebied, dat het mogelijk maakt om de insert als een bout te plaatsen en erin te draaien.

Hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van **edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving** in nauwe toleranties, **hoge oppervlaktekwaliteit** en **corrosie- en warmtebestendigheid**. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot **duurzame** schroefverbindingen van de beste kwaliteit **voor alle belastingen** (statisch, dynamisch) met een **ideale krachtoverbrenging**. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.

**Toepassing:**

Voor een efficiënte **reparatie van beschadigde** of **versleten schroefdraad** en als constructie-element voor **draadbepantsering** bij het gebruik van materialen met een geringe schaarbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

**Levering:**

Set 10-delig.

**Opmerking:**

Zelfborgende inserts en andere afmetingen op aanvraag leverbaar.  
TiCN gecoate HSS-E-PM machinetappen zie nr. 133550 en nr. 138200.

**Technische beschrijving**

Setinhoud	10
Draadsoort	M12
Productnaamattribuut	1,5×D
Draaddiepte max.	1,5×D
Producttype	Draadinzet

---

## Accessoires

Inbouwspindel Draadsoort / -grootte M12	082808 M12
-----------------------------------------	------------