



## Slangoprollers behuizing van gegoten aluminium, Type: 20SCS



### Bestelgegevens

Bestelnummer	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Artikelklasse	08A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Slangoproller met **geleide**, via duurzame stalen veren aangedreven **af- en oprolautomaat** met **meervoudige blokkering per omwenteling**.

Open slangoproller met **behuizing van gietaluminium**, verzinkte, **zwenkbare uitvoerbeugel** en robuuste, **met nylon verstevigde PVC-slang**. Met gepatenteerde, gestuurde oprolautomaat SCS ter voorkoming van beschadigingen en verwondingen.

#### Toepassing:

Geschikt voor lucht.

Voor het verbeteren van de ergonomie door werken met trekcontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende slangen.

### Technische beschrijving

Aansluiting uitgang	3/8 inch
Aansluiting ingang	3/8 inch
bruikbare slanglengte	20 m
Materiaal slang	Polyvinylchloride

Oprolautomaat SCS	ja
Maximale werkdruk	20 bar
Materiaal behuizing	Aluminium
Behuizing hoogte	375 mm
Behuizing diepte	155 mm
Behuizing breedte	380 mm
Producttype	Slangoprollers