

## Staa-fgripermagneet met passingmaat, AlNiCo, Ø: 8mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085925 8
GTIN	4045197153555
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Afgeschermd staafgriper met magneetkern van AlNiCo.
- Passingtolerantie op buiten-Ø h6.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.

#### Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

### Technische beschrijving

maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Nominale houdkracht	3 N
Hoogte	12 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Ø	8 mm
Maximale inkortingsmaat achterkant	3 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Staa-fklem magneet

