

Staaf-grijpermagneet met passingmaat, SmCo₅, Ø: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085928 8
GTIN	2050000964862
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermd staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Passingtolerantie op buiten-Ø h6.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
- Magneetkern van samarium-kobalt (SmCo₅).

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Maximale inkortingsmaat achterkant	10 mm
Ø	8 mm
Hoogte	20 mm
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Materiaal oppervlak	Nikkel
Nominale houdkracht	22 N
Materiaal magneetkern	SmCo ₅
Producttype	Staafklem magneet

