

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Koplengte L ₁	24 mm
ISO-code houder	SDJCR/L 2020K07
Plaatafmeting	7 mm
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Functiebreedte L ₄	24 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500