

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260308 16/07  |
| GTIN          | 4062406602239 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 20 mm               |
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 22 mm               |
| Schachtgrootte                | 16 mm               |
| Wisselplaatschroevenset       | 269028 22           |
| geschikte wisselplaat         | DC.. 0702..         |
| Totale lengte L               | 100 mm              |
| ISO-code houder               | SDJCR/L 1616H11     |
| Plaatafmeting                 | 11 mm               |
| Norm                          | Fabrieksnorm        |
| Inzetsoort                    | rechts              |
| Inwendige koeling             | nee                 |
| Instelhoek κ                  | 93 graden           |
| Toepassing                    | Vlakdraaien         |
| Toepassing                    | Langsdraaien buiten |
| Producttype                   | Klemdraaihouder     |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Wisselplaatschroevenset Type 22   | 269028 22   |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15  | 674248 TX15 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500  |