

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L	100 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SDJCR/L 1616H07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Koplengte L ₁	22 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500