

**Garant****Insteekplaat volradius, HB9035, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275009 4
GTIN	4062406598495
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 274030 – 274090.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 274010 – 274026.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	4 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	continu
Soort	HB9035
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal

Producttype

Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	P
GG(G)	onder voorwaarden geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		